

Garant**12-kant dop lang, 1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 1 inch****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 642532 1 |
| GTIN | 4062406310561 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. Twaalfkant (dubbel zeskant) met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---------------|
| Ø uitgangzijde | 34 mm |
| Lengte | 77 mm |
| Sleutelwijdte | 1 inch |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Norm | DIN EN 3709 |
| Norm | DIN 3124 |
| Norm | DIN EN 3710 |
| Norm | ASME B 107.5M |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Norm | ISO 2725-1 |
| Bitsoort | 12-kant dopsleutel |
| Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal |
| Oppervlak | verchromd |
| met AS-Drive-profiel | ja |
| Producttype | Dop |