

Garant**12-kant dop lang, 1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 7/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642532 7/8
GTIN	4062406310547
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. Twaalfkant (dubbel zeskant) met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	29,9 mm
Sleutelwijdte	7/8 inch
Lengte	77 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN EN 3709
Norm	DIN 3124
Norm	DIN EN 3710
Norm	ASME B 107.5M

Norm	ISO 2725-1
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak	verchromd
met AS-Drive-profiel	ja
Producttype	Dop