

**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 7/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650102 7/16
GTIN	4062406313111
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Technische beschrijving**

Lengte	30 mm
Ø uitgangzijde	19 mm
Sleutelwijdte	7/16 inch
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

