

**IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch, lang inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 1.7/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	652202 1.7/16
GTIN	4062406314019
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centrering voor bevestiging.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruint.

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	1.7/16 inch
Ø uitgangzijde	44 mm
Lengte	85 mm
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

