

**IMPACT-dop 6-kant, 1 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 1.1/2inch****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 653002 1.1/2 |
| GTIN | 4062406314194 |
| Artikelklasse | 62D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Lengte | 62 mm |
| Ø uitgangzijde | 52 mm |
| Sleutelwijdte | 1.1/2 inch |
| Aandrijfvierkant | 1 inch |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| geschikt voor machinetoepassing | ja |

Producttype

Dop