

Garant**6-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 3/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642232 3/8
GTIN	4062406319595
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. 6-Kant met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	15,4 mm
Lengte	38 mm
Sleutelwijdte	3/8 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dop

