

DYMO**Beletteringsapparaat, Type: LM360D****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Artikelklasse	08U

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare **Li-ion-accu**, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen.

Toepassing:

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

Levering:

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding.

Opmerking:

- **Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.**
- **Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.**

Technische beschrijving

geschikte tapecassette	D1
Tapeafsnijder uitvoering	handmatig
Aantal stijlen	7
Maximale letterhoogte	14,9 mm

Type	LM360D
Aantal lettergroottes	7
Lengte	150 mm
Aantal tekstregels	2
Aantal letterbreedtes	3
Aantal zichtbare tekens op het display	2×14
Netadapter	inclusief
Breedte	197 mm
Letterkleur	zwart
Toetsenindeling	QWERTY
Aantal beschikbare tekens/symbolen	221
Mogelijke lettertapebreedtes	6; 9; 12; 19 mm
Gewicht inclusief accu	621 g
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Hoogte	71 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Fabrikantnummer	Dymo 360D
Producttype	Beletteringsapparaat

Accessoires

Tapecassette 6 mm×7 m polyester Type W	085530 W
Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type Y	085520 Y
Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type T	085520 T
Tapecassette 24 mm×7 m polyester Type Y	085560 Y
Tapecassette 24 mm×7 m polyester Type R	085560 R
Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type W	085550 W
Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type R	085520 R

Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type T	085550 T
Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type W	085520 W
Tapecassette 19 mm×3,5 m nylon Type W	085516 W
Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type R	085550 R
Tapecassette 24 mm×7 m polyester Type W	085560 W
Tapecassette 9 mm×7 m polyester Type W	085540 W
Tapecassette 9 mm×7 m polyester Type Y	085540 Y
Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type Y	085550 Y