

**Perslucht-slagmoersleutels compact, Type: 7732****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079201 7732
GTIN	
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, krachtige minislagmoersleutel met aluminium behuizing. Gebruiksvriendelijke **Side-2-Side-omschakeling** voor rechts-/linksom draaien door middel van bedieningshendel met 2 standen. Maximaal losdraaimoment 610 Nm bij een gewicht van slechts 1,3 kg en een lengte van slechts 112 mm. Jumbohammer-slagwerk.

Technische beschrijving

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Lengte	112 mm
Fabrikantnummer	7732
Maximale vibratie volgens EN	12,1 m/s ²
Draaimomentbereik	138 - 420 Nm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Vierkant
Geluidsproductie	95 dB(A)

Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Maximale luchtbehoefte	612 l/min
Gewicht	1,3 kg
Maximaal toerental	9000 min ⁻¹
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M20
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Schroefmachine