

**Garant**
**Snelwisseladapter, ER-mini voor binnenmoer ER 25, voor ER-spantang-maat: 11**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319773 11
GTIN	4062406328955
Artikelklasse	31V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Tweedelige uitvoering bestaande uit basisdeel en precisie-spanmoer.
- Van hoogwaardig gereedschapsstaal, alle functievlakken gehard en nabewerkt.

**Voordeel:**

Extreem eenvoudig te bedienen snelwisselsysteem voor aangedreven gereedschap (AGW). Snelwissel-adapter met gereedschap voorbereiden en via AGW inwisselen. De spanmoer is kogelgelagerd.

Multiflexibele toepassing:

- **snel en eenvoudig wisselen van de adapters bij de gebruikte AGW.**
- **Geschikt voor alle aangedreven gereedschappen van verschillende producenten met ER-spantangaansluiting.**

**Toepassing:**

Voor boor- en freesbewerking bij aangedreven gereedschap met ER-spantangaansluiting.

Rondloopnauwkeurigheid:  $\leq 3$

Buiten-Ø D: 41 mm

Afkoppellengte A-maat: 44,9 mm

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	44,9 mm
Inwendige koeling	ja
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 3$

Buiten-Ø D	41 mm
Producttype	Snelwisseladapter