

**Metaallintzaag 27×2450, Tanden per inch: 8/12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	173580 8/12
GTIN	4045197253910
Artikelklasse	16F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: bimetalen hoogrendement-lintzaag** met **drager van verenstaal** met een hoog chroomgehalte en kobaltgelegeerde (M42) HSS-tandpunten (67 – 69 HRC).  
**Extreem harde tandpunten, flexibele drager.**

**Toepassing:**

**Combivertanding 0°** – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

**Combivertanding 10° – Universeel** voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

**Normale vertanding 0°** – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

**Normale vertanding 10°** – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

**Opmerking:**

**Inlopen van een nieuwe band:** zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

**Technische beschrijving**

Dikte	0,9 mm
-------	--------

Lengte	2450 mm
Breedte	27 mm
Spaanhoek	0 graden
Vertanding	combi
Snijmateriaal	HSS Co 8
Producttype	Metaallintzaag