

**Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 20 mm, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302150 8
GTIN	4060576155180
Artikelklasse	33T

Omschrijving**Uitvoering:**

Schunk GZB-S reduceerhuls.

Het flexibel vooraf instellen van de lengte door verschuifbaar tussenstuk mogelijk.

Met koelkanaalsleuven.

Toepassing:

- **Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.**
- **Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.**
- **Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.**
- **Rondloopnauwkeurigheid $\pm 5 \mu\text{m}$ (systeemnauwkeurigheid bij $3 \times D$).**
- **Rondloopnauwkeurigheid $\pm 2 \mu\text{m}$ (voor reduceerhuls).**
- **Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.**

T.b.v.:

Hydrodehn-spanhouder met **span-Ø 20 mm**.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	8 mm
Totale lengte L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Productnaamattribuut	Ø 20 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 μm

Producttype

Reduceerhuls