



## Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 20 mm, Span-Ø D1: 4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302150 4
GTIN	4060576155227
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Schunk** GZB-S reduceerhuls.

Het flexibel vooraf instellen van de lengte door verschuifbaar tussenstuk mogelijk.

**Met koelkanaalsleuven.**

#### Toepassing:

- **Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.**
- **Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.**
- **Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systeemnauwkeurigheid bij  $3 \times D$ ).**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 2 \mu\text{m}$  (voor reduceerhuls).**
- **Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.**

#### T.b.v.:

Hydrodehn-spanhouder met **span-Ø 20 mm**.

### Technische beschrijving

Ø D	20 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Totale lengte L	52,5 mm
Productnaamattribuut	Ø 20 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 $\mu\text{m}$

Producttype

Reduceerhuls