

**Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 20 mm, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 302150 12     |
| GTIN          | 4060576155142 |
| Artikelklasse | 33T           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Schunk** GZB-S reduceerhuls.

Het flexibel vooraf instellen van de lengte door verschuifbaar tussenstuk mogelijk.

**Met koelkanaalsleuven.**

**Toepassing:**

- **Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.**
- **Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.**
- **Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systeemnauwkeurigheid bij  $3 \times D$ ).**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 2 \mu\text{m}$  (voor reduceerhuls).**
- **Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.**

**T.b.v.:**

Hydrodehn-spanhouder met **span-Ø 20 mm**.

**Technische beschrijving**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Span-Ø D <sub>1</sub>          | 12 mm           |
| Ø D                            | 20 mm           |
| Totale lengte L                | 52,5 mm         |
| Productnaamattribuut           | Ø 20 mm         |
| Rondloopnauwkeurigheid systeem | 5 $\mu\text{m}$ |

Producttype

Reduceerhuls