

**Gesleufde reduceerhuls afgedicht, Ø 20 mm, Span-Ø D1: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302165 3
GTIN	4060576159881
Artikelklasse	33T

Omschrijving**Uitvoering:**

Schunk GZB-S met afdichting.

Koelvloeistofdicht tot 80 bar.

Het flexibel vooraf instellen van de lengte door verschuifbaar tussenstuk mogelijk.

Afgedicht (rubberen stop).**Toepassing:**

- **Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.**
- **Zeer flexibel dankzij spandiameter-reductie.**
- **Hoog draaimoment garandeert meer verspaningsvolume dan bij een directe spanning.**
- **Rondloopnauwkeurigheid $\pm 5 \mu\text{m}$ (systeemnauwkeurigheid bij $3 \times D$).**
- **Rondloopnauwkeurigheid $\pm 2 \mu\text{m}$ (voor reduceerhuls).**
- **Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.**

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	3 mm
Ø D	20 mm
Buiten-Ø	20 mm
Productnaamattribuut	Ø 20 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 μm
Producttype	Reduceerhuls

