



## Gesleufde reduceerhuls afgedicht, Ø 20 mm, Span-Ø D1: 5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302165 5
GTIN	4060576159867
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

SchUNK GZB-S met afdichting.

Koelvloeistofdicht tot 80 bar.

Het flexibel vooraf instellen van de lengte door verschuifbaar tussenstuk mogelijk.

#### Afgedicht (rubberen stop).

#### Toepassing:

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Zeer flexibel dankzij spandiameter-reductie.
- Hoog draaimoment garandeert meer verspaningsvolume dan bij een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systeemnauwkeurigheid bij  $3 \times D$ ).
- Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 2 \mu\text{m}$  (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

### Technische beschrijving

Span-Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Ø D	20 mm
Buiten-Ø	20 mm
Productnaamattribuut	Ø 20 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 $\mu\text{m}$
Producttype	Reduceerhuls

