



## Digitale schuifmaat-SET TESA-CAL IP67 met ronde dieptemaat, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 150



### Bestelgegevens

Bestelnummer	405523 150
GTIN	4067263132790
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Probleemloze geleiding van de schuif op de liniaal voor een lichte en gelijkmatig snelle loop.**
- **Robuuste constructie voor lange levensduur en langdurige stabiliteit van de resultaten.**
- **Hoge beschermklasse tegen stof en vloeistoffen.**
- **Gemakkelijk afleesbaar met grote, contrastrijke wijzerplaat.**
- **Lange batterijlevensduur voorkomt vaak vervangen van de batterij.**

#### Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

#### Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

### Technische beschrijving

Aflezing	0,0005 inch
Bedrijfsduur	12000 uur
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Batterijtype	Knoopcel
Aflezing omschakelbaar	mm / inch

Dieptemaat	rond
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 150 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Zonnecellen	nee
Automatische uitschakeling	ja
Dieptemaat aanwezig	ja
Beklengte	40 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Aflezing	0,01 mm
Stand-by-schakeling	ja
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

---

## Accessoires

Digitale schuifmaat TESA-CAL IP67 met ronde dieptemaat  
Meetbereik 150 mm

412759 150