



Digitale schuifmaat-SET TESA-CAL IP67, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 150



Bestelgegevens

Bestelnummer	405522 150
GTIN	4067263132769
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

- **Probleemloze geleiding van de schuif op de liniaal voor een lichte en gelijkmatig snelle loop.**
- **Robuuste constructie voor lange levensduur en langdurige stabiliteit van de resultaten.**
- **Hoge beschermklasse tegen stof en vloeistoffen.**
- **Gemakkelijk afleesbaar met grote, contrastrijke wijzerplaat.**
- **Lange batterijlevensduur voorkomt vaak vervangen van de batterij.**

Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Maximale afwijking	0,03 mm
Stand-by-schakeling	ja
Beklengte	40 mm
Aflezing	0,0005 inch

Batterijtype	Knoopcel
Meetbereik	0 - 150 mm
IP-klasse	IP 67
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Bedrijfsduur	12000 uur
Dieptemaat	vlak
Automatische uitschakeling	ja
Aflezingsomschakelaar	0,01 mm
Zonnecellen	nee
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Accessoires

Digitale schuifmaat TESA-CAL IP67 Meetbereik 150 mm	412760 150
---	------------