



## Hand-krachtmeetgereedschap DFG, Meetbereik: 1000N



### Bestelgegevens

Bestelnummer	479025 1000
GTIN	2050002070776
Artikelklasse	47F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Universeel krachtmeetgereedschap met kleurendisplay voor nauwkeurige meting van de trek- en drukkracht. Robuuste spuitgietbehuizing.

- **Weergave van actuele kracht- en piekwaarde.**
- **Programmeerbare functietoetsen.**
- **Tolerantiegrenswaardencontrole met optische en akoestische weergave.**
- **Meetwaardegeheugen.**
- **Statistische evaluatie van opgeslagen waarden.**
- **Interface voor exporteren van gegevens.**
- **Weergave omschakelbaar: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

#### Levering:

Transportkoffer, laadstekker met USB-kabel, accessoires (drukplaat, haak, punt, vin, V-groef, verlengstuk).

#### Accessoires:

Handmatige testbanken nr. 479029.

### Technische beschrijving

Resolutie	0,2 N
-----------	-------

Nauwkeurigheid	0,2 %
Lengte	191 mm
Breedte	84 mm
Hoogte	42 mm
Meetbereik	100 - 900 N
Meetwaardegeheugen	50
Energievoorziening	Accuvoeding
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Krachtmeetgereedschap