

Ansell**Handschoenen, paar, Type: 11816-09****Bestelgegevens**

Bestelnummer	ZP5842 11816-09
GTIN	2050001960719
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-816. Extreem dunne en robuuste handschoen door **18-gauge breitechiek.** **Verhoogde levensduur en slijtvastheid** dankzij schuimcoating met FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Vrij van oplosmiddelen en schadelijke stoffen**, gecertificeerd volgens Oeko-Tex-standaard. Bijzonder geschikt voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is, zoals bij eindmontage van elektromotoren, airconditioning, kabelbomen.

Norm:

EN 388; EN 420 EN 388:2016 : 4121A

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoentype	Universele handschoenen
Coating	PU / nitrilschuim
Toepassingsgebied	Precisie
Breitechologie	18G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen