



Metaallintzaag 34×5090, Tanden per inch: 2/3H



Bestelgegevens

Bestelnummer	173866 2/3H
GTIN	2050001710178
Artikelklasse	16F

Omschrijving

Uitvoering:

RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: bimetalen hoogrendement-lintzaag met **drager van verenstaal** met een hoog chroomgehalte en kobaltgelegeerde (M42) HSS-tandpunten (67 – 69 HRC).
Extreem harde tandpunten, flexibele drager.

Toepassing:

Combivertanding 0° – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

Combivertanding 10° – Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

Normale vertanding 0° – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

Normale vertanding 10° – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Opmerking:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

Technische beschrijving

Breedte	34 mm
---------	-------

Dikte	1,1 mm
Lengte	5090 mm
Vertanding	combi
Spaanhoek	10 graden
Snijmateriaal	HSS Co 8
Producttype	Metaallintzaag