

**Garant****Handruimer instelbaar, Ø DC: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	160600 24
GTIN	4045197250933
Artikelklasse	110

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot instelbereik. Fijninstelling met kaliberringen of beugelschroefmaat.

Mes met conische aansnijding; de snijkanten zijn achtergeslepen en rondgeslepen.

**Technische beschrijving**

Verstelbereik Ø	24 - 27,5 mm
Nominale Ø D <sub>c</sub>	24 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	82 mm
Totale lengte L	218 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	geschikt
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt