

Atlas Copco

Rechte persluchtslijper G2424, spantang-Ø 6 mm lang, Type: S250



Bestelgegevens

Bestelnummer	079448 S250
GTIN	7322590019907
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige en robuuste rechte slijpers, zeer geluidsarm. De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen **8500 en 25.000 1/min.**

Met lange, slanke spindel, ideaal voor boringen, lengte 317 mm.

Spantang-Ø 6mm.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits):

ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	G2424 S250
Afgegeven vermogen	900 W
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Gewicht	0,96 kg
Maximale luchtbehoefte	870 l/min

Gegevensblad

Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Geluidsproductie	85 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN	3,5 m/s ²
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	079459 6
--	----------