

Garant**Voorzetbek glad 3/5 gecoat, Voor type: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361144 80
GTIN	4045197809520
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:****3 mm oplegvlak.**

Eerste spanniveau met 3 mm hoogte. Tweede spanniveau met 5 mm hoogte.

3 mm oplegvlak.

Voordeel:

Door het omkeren van de bek is een tweede spanniveau beschikbaar.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124 – 361127, nr. 361133 en nr. 361135.

Getrapte bekken nr. 361295– 361296.

Technische beschrijving

Hoogte h_1	15 mm
Lengte l_2	9 mm
Hoogte h_2	17 mm
Bekhoogte h	20 mm
Lengte l_1	9 mm
Beklengte l	12 mm

Bekbreedte b	80 mm
Geschikt voor kleurcode	Xpent0
Geschikt voor kleurcode	Xpent1-2
Producttype	Bankschroefbekken