



## Haakse persluchtslijper, Type: G2588-230



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Haakse slijpers met groot vermogen**, waarvan het toerental tijdens bedrijf ook onder belasting nauwelijks daalt. De veiligheidsstarter voorkomt onbedoeld inschakelen. Haakse slijper met 1700 watt afgegeven vermogen, ontworpen voor intensief gebruik en constant hoge afnamecapaciteit. Ergonomische hantering. **M14-opname**.

#### Levering:

Inclusief benodigde nippels.

#### Reservedeel:

**gekozen onderhoudssets (service-kits):** ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Gewicht	2,4 kg
Maximale vibratie volgens EN	7,8 m/s <sup>2</sup>
Geluidsproductie	90 dB(A)
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	16 mm
Maximale luchtbehoefte	2160 l/min

Maximale schijf-Ø	230 mm
Maximaal toerental	6600 min <sup>-1</sup>
Afgegeven vermogen	1700 W
Fabrikantnummer	G2588-230-M14
Persluchtaansluiting	1/2 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Haakse slijper