



Rechte persluchtslijpers, Type: 53531



Bestelgegevens

Bestelnummer	079443 53531
GTIN	616026535312
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Dynabrade – rechte persluchtslijpers.

Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep. **Krachtige** rechte slijper met een maximumtoerental van **18000 1/min.** Het robuuste, vaste **stalen verlengstuk** maakt **trillingsarme** bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Technische beschrijving

Spantang-Ø	6 mm
Geluidsproductie	84 dB(A)
Gewicht	2,2 kg
Maximaal toerental	18000 min ⁻¹
Fabrikantnummer	53531
Lengte	467 mm
Maximale vibratie volgens EN	3,2 m/s ²
Maximale luchtbehoefte	1128 l/min

Afgegeven vermogen	744 W
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Rechte slijper