



Rechte persluchtlijpers, Type: 60051



Bestelgegevens

Bestelnummer	079441 60051
GTIN	616026600515
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Dynabrade – rechte persluchtlijpers.

Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte lijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep. **Rotorrem:** de motor staat na het uitschakelen binnen een seconde stil.

Minislijper met turbineaanrijving, zonder tandwieloverbrenging, met een maximumtoerental van **60000 1/min.** Keramisch gelagerde persluchtaanrijving met **gepatenteerde toerentalbewaking** voor constant toerental onder belasting.

Toepassing:

Uitsluitend olievrije perslucht gebruiken. Niet oliën!

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Technische beschrijving

Geluidsproductie	78 dB(A)
Lengte	135 mm
Afgegeven vermogen	75 W
Spantang-Ø	3 mm
Fabrikantnummer	60051
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximaal toerental	60000 min ⁻¹

Maximale luchtbehoefte	228 l/min
Gewicht	0,45 kg
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Rechte slijper