



Precisie-cilinderslot zonder cilinderhuis, Behuizing-Ø: 45mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085816 45
GTIN	2050000971969
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-cilinderslot, vernikkeld messing huis, stalen beugel gehard, verchroomd en dubbel vergrendeld. Met geïntegreerd cilinderhuis nr. 950050 (niet bij nr. 085816) voor aanpassing naar eigen voorkeur/integratie met het reeds aanwezige DOM-sluitsysteem. Afzonderlijk te configureren met cilinderhuis nr. 950050 overeenkomstig uw persoonlijke voorkeur.

Opmerking:

Voor cilinderhuizen voor afzonderlijke configuratie zie nr. 950050 en nr. 950072, **groep 95 bedrijfsinrichtingscatalogus band 3.**

Technische beschrijving

Type sluiting	Stiftcilinderslot
Beugel gehard	ja
Levering zonder cilinderhuis	ja
Slotnummerreeks	HO 001 - 200 of sleutelsysteem-slotnummer
Materiaal van de behuizing	Messing vernikkeld
Behuizing-Ø	45 mm

Materiaal beugels	Staal
geschikt voor cilinderhuizen	ja
Beugel-Ø	6 mm
geschikt voor sluitsystemen	ja
Beugel dubbel vergrendeld	ja
Producttype	Hangslot