

**Atlas Copco**

## Rechte persluchtslijper G2424, spantang-Ø 6 mm lang, Type: S085



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079448 S085
GTIN	7322590019891
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Krachtige en robuuste rechte slijpers, zeer geluidsarm.** De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen **8500 en 25.000 1/min.**

Met lange, slanke spindel, ideaal voor boringen, lengte 317 mm.

**Spantang-Ø 6mm.**

#### Levering:

Inclusief benodigde nippels.

#### Reservedeel:

#### Gekozen onderhoudssets (service-kits):

ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Maximaal toerental	8500 min <sup>-1</sup>
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Geluidsproductie	70 dB(A)
Fabrikantnummer	G2424 S085

## Gegevensblad

Maximale vibratie volgens EN	5,3 m/s <sup>2</sup>
Afgegeven vermogen	440 W
Gewicht	0,96 kg
Maximale luchtbehoefte	252 l/min
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Rechte slijper

### Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	079459 6
--	----------