



## Rechte persluchtslijpers, Type: 52855



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079441 52855
GTIN	616026528550
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Dynabrade – rechte persluchtslijpers.

Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep. Regelbare rechte potloodslijper. Robuuste luchtmotor geschikt voor geoliede perslucht, traploze toerentalinstelling van  $35000 \text{ min}^{-1}$  –  $60000 \text{ min}^{-1}$ . Geïntegreerde aan/uitschakelaar, geheugenfunctie.

#### Levering:

Inclusief benodigde nippels.

### Technische beschrijving

Spantang-Ø	3 mm
Maximaal toerental	$60000 \text{ min}^{-1}$
Gewicht	0,61 kg
Maximale vibratie volgens EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Afgegeven vermogen	75 W
Geluidsproductie	67 dB(A)
Lengte	114 mm

Maximale luchtbehoefte	170 l/min
Fabrikantnummer	52855
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Rechte slijper