

**Garant****Insteekplaat volradius, HB9035, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275048 4
GTIN	4062406378813
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 274030 – 274090.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 274030 – 274134.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	4 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	continu
Soort	HB9035
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Producttype

Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	280 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		