

**Driekant-pijpsleutel, Voor schroeven: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	623503 M5
GTIN	4062406380526
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Pijp van hoogwaardig staal, verzinkt, met wringijzer.

Toepassing:

Voor driekantbouten volgens DIN 22424 en driekantmoeren volgens DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Schachtlengte: 100 mm

Kophoogte inwendige maat F: 8,3 mm

Schacht-Ø: 10 mm

Technische beschrijving

Schachtlengte	100 mm
Voor schroeven	M5
Schacht-Ø	10 mm
Kophoogte inwendige maat F	8,3 mm
Norm	DIN 22417 A

Bitsoort	3-kant dopsleutel
Materiaal	Stalen buis
Oppervlak	verzinkt
Producttype	Dopsleutel