

Garant**Snijplaat, G-LH: W7/32****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 141550 W7/32 |
| GTIN | 4045197084477 |
| Artikelklasse | 11K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor Whitworth-schroefdraad volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---------|
| Schroefdraad-Ø | 5,56 mm |
| Gangen per inch | 24 |
| Hoogte | 7 mm |
| Buiten-Ø | 20 mm |
| Draadafmeting | W7/32 |
| Snijrichting | rechts |
| Tolerantieklasse | middel |

| | |
|---------------|-----------|
| Draadsoort | BSW |
| Flankhoek | 55 graden |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Producttype | Snijplaat |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |