

**Garant****Snijplaat, G-LH: W1/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141550 W1/4
GTIN	4045197084484
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor Whitworth-schroefdraad** volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	6,35 mm
Gangen per inch	20
Hoogte	7 mm
Buiten-Ø	20 mm
Draadafmeting	W1/4
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	middel

Draadsoort	BSW
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Producttype	Snijplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		