

**Garant****Snijplaat, G: G1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142060 G1
GTIN	4045197084699
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Zeskant**-snijmoer **zonder** schilaansnijding; voor nasnijden.

**Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gangen per inch: 11

Schroefdraad-Ø: 33,25 mm

Sleutelwijdte: 60 mm

Hoogte: 18 mm

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	60 mm
Hoogte	18 mm
Schroefdraad-Ø	33,25 mm
Gangen per inch	11
Draadafmeting	G1

Tolerantieklasse	A
Snijrichting	rechts
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 382
Producttype	Snijplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		