

Garant**Snijplaat, G: G3/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142050 G3/8
GTIN	4045197084606
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.

Technische beschrijving

Gangen per inch	19
Schroefdraad-Ø	16,66 mm
Hoogte	14 mm
Buiten-Ø	45 mm
Draadafmeting	G3/8
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	A

Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 24231
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		