

Garant**Snijplaat, G: G3/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142050 G3/4
GTIN	4045197084620
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 26,44 mm

Buiten-Ø: 55 mm

Hoogte: 16 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	14
Hoogte	16 mm
Schroefdraad-Ø	26,44 mm
Buiten-Ø	55 mm

Draadafmeting	G3/4
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	A
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 24231
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		