

Garant
Snijplaat, G-LH: W1/2

Bestelgegevens

Bestelnummer	141550 W1/2
GTIN	4045197084521
Artikelklasse	11K

Omschrijving
Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor Whitworth-schroefdraad volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.

Technische beschrijving

Gangen per inch	12
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Hoogte	14 mm
Buiten-Ø	38 mm
Draadafmeting	W1/2
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	middel

Draadsoort	BSW
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		