

Garant**Snijplaat, UNC: 7/16-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142520 7/16-14
GTIN	4045197084828
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Tolerantieklasse: 2A

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 11,11 mm

Buiten-Ø: 30 mm

Hoogte: 11 mm

Technische beschrijving

Hoogte	11 mm
Schroefdraad-Ø	11,11 mm
Gangen per inch	14
Buiten-Ø	30 mm

Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNC
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		