

Garant**Snijplaat, G-LH: W1/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141550 W1/8
GTIN	4045197084446
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor Whitworth-schroefdraad volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	3,18 mm
Hoogte	5 mm
Gangen per inch	40
Buiten-Ø	20 mm
Draadafmeting	W1/8
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	middel

Draadsoort	BSW
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		