



Handtappenset, ongecoat, MF: 8X1



Bestelgegevens

Bestelnummer	130480 8X1
GTIN	4045197067500
Artikelklasse	12G

Omschrijving

Uitvoering:

2-delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap**. Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 56 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 7 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1 mm
Kerngat-Ø	7 mm
Schroefdraad-Ø	8 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	56 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm

Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 2181
Draaddiepte	16 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M8×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt