



Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A – Z, &, Letterhoogte: 4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085455 4
GTIN	4045197344335
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:

Van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebe grenzing; exact centrisc h. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

Hoogwaardige kwaliteit, gebruineerd oppervlak.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Opmerking:

Op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

totale lengte: 70 mm

Schachtdikte: 9,5

Technische beschrijving

Schachtdikte	9,5
totale lengte	70 mm
Letterhoogte	4 mm

Producttype

Handslagstempel

Accessoires

Slagstempelhouder Type GRIP

085475 GRIP