

Garant**Verzinkboor, één snijkant 90°, ongecoat, Buiten-Ø DC: 20mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	150050 20
GTIN	4045197085320
Artikelklasse	11M

Omschrijving

Uitvoering:

Axiaal-radiaal achtergeslepen kegelmantel voor kerfvrij afbramen en verzinken. Hierdoor heeft de verzinking een hoge oppervlaktekwaliteit. Grote spaankamer voor zeer goede spaanafvoer. Probleemloos naslijpen op de vlakke tandborst.

Technische beschrijving

Buiten-Ø	20 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	60 mm
Aantal snijkanten Z	1
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	7 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		