


Garant**VHM-tapuitboorgereedschap, cilindrische schacht met zeskant, TiAlN, Voor tappen: M3****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 149830 M3 |
| GTIN | 4045197326904 |
| Artikelklasse | 11L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele cilinderschacht met **zeskant** voor opname in boorhouder en zelfcentrerende snijkant.

Toepassing:

Voor het **uitboren** van **afgebroken tappen**. **Stabiele opspanning** noodzakelijk, boring droog en vrij van snijolie.

Opmerking:

v_c voor materiaal < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Veiligheidsbril dragen.

Norm: Fabrieksnorm

Spaangroeflengte L_c : 10 mm

Totale lengte L: 38 mm

Schacht- \varnothing D_s : 3 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------|
| Schachttolerantie | h6 |
| voor tappen | M3 |
| Schacht- \varnothing D_s | 3 mm |
| Totale lengte L | 38 mm |
| Spaangroeflengte L_c | 10 mm |
| Coating | TiAlN |
| Snijmateriaal | VHM |

| | |
|----------------|--------------|
| Norm | Fabrieksnorm |
| Gekleurde ring | rood |
| Producttype | Tap |

Gebbruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|----------------|--------------|----------------|----------|
| Staal < 67 HRC | geschikt | 10-28 m/min | H |
| droog | geschikt | | |
| Lucht | geschikt | | |