

Garant**VHM-tapuitboorgereedschap, cilindrische schacht met zeskant, TiAlN, Voor tappen: M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	149830 M4
GTIN	4045197326911
Artikelklasse	11L

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele cilinderschacht met **zeskant** voor opname in boorhouder en zelfcentrerende snijkant.

Toepassing:

Voor het **uitboren** van **afgebroken tappen**. **Stabiele opspanning** noodzakelijk, boring droog en vrij van snijolie.

Opmerking:

v_c voor materiaal < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Veiligheidsbril dragen.

Norm: Fabrieksnorm

Spaangroeflengte L_c : 14 mm

Totale lengte L: 46 mm

Schacht- \emptyset D_s : 4 mm

Technische beschrijving

voor tappen	M4
Schachttolerantie	h6
Schacht- \emptyset D_s	4 mm
Totale lengte L	46 mm
Spaangroeflengte L_c	14 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM

Norm	Fabrieksnorm
Gekleurde ring	rood
Producttype	Tap

Gebbruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt	10-28 m/min	H
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		