

**Verzinkboor 90°, TiN, Buiten-Ø Dc: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150180 25
GTIN	4045197086006
Artikelklasse	12M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Alle verzinkboren met 3 snijkanten**, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Voordelige uitvoering, betere prestaties dankzij coating.

**Toepassing:**

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

**Technische beschrijving**

Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	3,8 mm
Buiten-Ø	25 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991	M12
Schachttolerantie	h9
Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/omw,
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Totale lengte L	67 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiN
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS

Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	groen
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	38 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	34 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	9 m/min	M
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		