



## Verzinkboor 90°, TiN, Buiten-Ø Dc: 6,3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	150180 6,3
GTIN	4045197085887
Artikelklasse	12M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Alle verzinkboren met 3 snijkanten**, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Voordelige uitvoering, betere prestaties dankzij coating.

#### Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

### Technische beschrijving

Buiten-Ø	6,3 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	1,5 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/omw,
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991	M3
Schachttolerantie	h9
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Totale lengte L	45 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiN
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS

Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	groen
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	38 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	34 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	9 m/min	M
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		