

HWPickardt

**Schijfslagstempel 0 – 9, Letterhoogte: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085465 4
GTIN	4250191110064
Artikelklasse	08W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale kwaliteit door CNC-gravure en slagkopveredeling. Gebruiksvriendelijk door ingegraveerde markering en geërodeerde slagvlakken. Schijfbreedte = letterhoogte + 3 mm.

**Toepassing:**

Handzame oplossing voor het variabel signeren van materialen tot een **sterkte van 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Opmerking:**

Letterschijfslagstempels (3 schijven) of met speciale tekens zijn op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Kernboring-Ø	10 mm
maximale materiaalsterkte van het stempeloppervlak	1200 N/mm <sup>2</sup>
Schijfslagstempel-buiten-Ø	78 mm
Letterhoogte	4 mm
Producttype	Schijfslagstempel

