

Platte grijpermagneet met binnendraad, Ferriet, Ø: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085915 20
GTIN	2050000965265
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Afgeschermdde platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.**
- **Verzinkt oppervlak.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	verzinkt
Ø	20 mm
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Schroefdraad	M3 mm
Hoogte	6 mm
Nominale houdkracht	30 N
Hoogte met schroefdraad	13 mm
Schroefdraadbus	ja
Gewicht	11 g

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhaken set met buitendraad 10-delig Schroefdraad M3	085921 M3
---	-----------