

**Garant**
**VHM-verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-Ø Dc: 10,4 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	150384 10,4
GTIN	4045197086563
Artikelklasse	11M

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Zeer **stabiele constructie**, met meerdere snijkanten, **speciale geometrie** voor **zeer hoge belasting**. Voor **kerfvrij verzinken** en **afbramen**. Voor **moelijk verspaanbare materialen**.

Volhardmetalen kop op schacht gesoldeerd.

Uitstekend geschikt voor **bainitisch gietijzer (ADI)**.

**Opmerking:**

Alleen te gebruiken onder stabiele omstandigheden!

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 4

Aantal snijkanten Z: 4

Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf: 4 mm

Totale lengte L: 46 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Voeding f in GJS ADI > 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø	10,4 mm
Schachttolerantie	h9
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	4 mm
Voorboor-Ø	4 mm
Voeding f in GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/omw,
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm

Totale lengte L	46 mm
Aantal snijkanten Z	4
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	wit
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor