

**Filter 5 µm, Binnendraad-Ø: 3/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080014 3/8
GTIN	4047322244800
Artikelklasse	08A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afhankelijk van de wensen samen te stellen conditioneringsunit die met verbindingsclip willekeurig kan worden uitgebreid.

Conditioneringsunit als modulaire bouwserie ('multifix'-systeem), bestaande uit drukregelaar, olieverniveelaar en filter. Regelbereik 0,5 – 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olieverniveelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukbereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

Technische beschrijving

Hoogte (H)	196 mm
Totale lengte (L) als 3-delige conditioneringsunit	183 mm
Binnendraad-Ø	3/8 inch

Doorstroomwaarde bij 3-delige conditioneringsunit	1150 l/min
Producttype	Filter

Accessoires

Polycarbonaatreservoirvoor filter Glas-Ø 33 mm	080024 33
--	-----------